




| Pos. | Artikelbeschreibung                             | Description of item                               | Artikel Nr./Item No. |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Drehkreuz                                       | Turret                                            | A036G6590            |
| 2    | Dichtung 28 x 42 x 7                            | Sealing 28 x 42 x 7                               | A03151300            |
| 3    | Unterlegscheibe                                 | Flat washer                                       | A03190830            |
| 4    | Kugellager 6302 2RS                             | Bearing 6302 2RS                                  | A036F0090            |
| 5    | Lagerbuchse                                     | Bearing bush                                      | A036G5950            |
| 6    | Bodenplatte                                     | Bottom plate                                      | A03600870            |
| 7    | Ring                                            | Ring                                              | A03151750            |
| 8    | Kabelklemme PG 13,5                             | Cable clamp PG 13,5                               | A0SL0893             |
| 9    | Laufrolle z. Keilriemen                         | Wheel f. dragging belt                            | A036G6600            |
| 10   | Flachriemen Poly V-559J12                       | Flat belt Poly V-559J12                           | A036G6610            |
| 11   | Riemenscheibe                                   | Pulley                                            | A036G6620            |
| 12   | Halteblech z. Motor                             | Holding plate f. motor                            | A035V1230            |
| 13   | Motor 230 V, 1 Ph, 50 Hz bis Ser.-Nr.: 15030069 | Motor 230 V, 1 Ph, 50 Hz until Ser.-Nr.: 15030069 | 0SL1470              |
|      | Motor 230 V, 1 Ph, 50 Hz ab Ser.-Nr.: 15030069  | Motor 230 V, 1 Ph, 50 Hz from Ser.-Nr.: 15030069  | E0SL6035             |
| 14   | Schelle Ø 88 - 96                               | Clamp Ø 88 - 96                                   | A03140460            |
| 15   | Rohr Ø 90                                       | Pipe Ø 90                                         | A035X1150            |
| 16   | Keile m. Schrauben                              | Cotter pin w. screw                               | A0SA3450             |
| 17   | Messerscheibe, komplett                         | Blade disc, complete                              | A0ACPPC              |
| 18   | Schütz Dileem 230V, 50-60Hz, 3kW                | Contacteur Dileem 230V, 50-60Hz, 3kW              | A032Z4840            |
| 19   | Abdeckung                                       | Cover                                             | A032D0630            |
| 20   | Bügel                                           | Clamp                                             | A0SL2355             |
| 21   | Mikroschalter                                   | Microswitch                                       | A032W3240            |
| 22   | Passfeder 5 x 5 x 20 mm                         | Key 5 x 5 x 20 mm                                 | A0SL0010             |
| 23   | Dichtung Ø 15 x Ø 25 x 3 mm                     | Sealing Ø 15 x Ø 25 x 3 mm                        | A03151550            |
| 24   | Wasserzulaufschlauch 3/4" (beidseitig gerade)   | Water drain pipe 3/4" (straight)                  | A033M0010            |
| 25   | Schmirkelscheibe bis 27.01.2008                 | Emery wheel until 27.01.2008                      | A0SL2494             |
|      | Schmirkelscheibe ab 28.01.2008                  | Emery wheel from 28.01.2008                       | A0SL3544             |
| 26   | Buchse                                          | Socket                                            | A036D9550            |
| 27   | Bürstenscheibe                                  | Mussel disk                                       | A036G6880            |
| 28   | Auswurfschaft                                   | Ejection shaft                                    | A0SA3400             |
| 29   | Magnet z. Auswurfschaft                         | Magnet f. ejection shaft                          | A03600160            |
| 30   | Dichtung z. Auswurfschaft                       | Gasket f. ejection shaft                          | A037Q7860            |
| 31   | Rahmen z. Auswurfschaft                         | Frame f. ejection shaft                           | A036C0011            |
| 32   | Drehscheibe                                     | Disk                                              | A0SL2135             |
| 33   | Knopf                                           | Button                                            | A036M5250            |
| 34   | Reibscheibe, Schmirkelscheibe                   | Grating disc, emery wheel                         | 0ACPTA               |
| 35   | Bügel                                           | Clamp                                             | A0SL2904             |



Kartoffelschälmaschine 5kg  
Artikel-Nr.: A120181

Ersatzteilliste  
01.04.2014

| Pos.           | Artikelbeschreibung                 | Description of item               | Artikel Nr./Item No. |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 36             | Rohr                                | Pipe                              | A035X2330            |
| 37             | Stift L90° 1/4"                     | Pin L90° 1/4"                     | A033Q6040            |
| 38             | Stift 1/4"                          | Pin 1/4"                          | A033Q6210            |
| 39             | Hahn 1/4", M-F                      | Cock 1/4", M-F                    | A0SL1622             |
| 40             | Kupplung z. Wassereinlauf 1/4" Ø 12 | Coupling f. water inlet 1/4" Ø 12 | A033Q5180            |
| 41             | Mutter 1/4" CH17                    | Nut 1/4" CH17                     | A03117580            |
| 42             | Befestigung z. Deckel, innen        | Inner fixing f. lid               | A036D6040            |
| 43             | Achse z. Deckel                     | Axle f. lid                       | A036G2040            |
| 44             | Gehäuse                             | Housing                           | A0SL2693             |
| 45             | Bedienfeldfolie                     | Control panel sticker             | A037M4770            |
| 46             | Kontrolllampe, grün 230V, 2W        | Indicator lamp, green 230V, 2W    | A032W2970            |
| 47             | Kontrolllampe, weiß 230V, 2W        | Indicator lamp, white 230V, 2W    | A032W3280            |
| 48             | Timer                               | Timer                             | A0SL3553             |
| 49             | Druckknopf                          | Push button                       | A0SL1539             |
| 50             | Bodenplatte                         | Bottom plate                      | A035D7790            |
| 51             | Blech z. Boden                      | Plate f. bottom                   | A035M0850            |
| 52             | Fuß                                 | Base                              | A036C0800            |
| 53             | Griff z. Deckel                     | Handle f. lid                     | A036M5090            |
| 54             | Dichtung z. Deckel                  | Gasket f. lid                     | A0SL2871             |
| 55             | Deckel                              | Lid                               | A036Z6501            |
| 56             | Magnet                              | Magnet                            | A03600310            |
| 57             | Halteblech z. Magnet                | Holding plate f. magnet           | A035V6381            |
| 58             | Griff                               | Handle                            | A06005400            |
| 59             | Auswurfklappe m. Halterung          | Flap w. holder                    | A06000930            |
| 60             | Auswurfklappe m. Griff              | Flap w. handle                    | A06005390            |
| 61             | Deckel komplett                     | Complete lid                      | A06005380            |
| o.Abb./no pic. | Steuerplatine                       | Circuit board                     | A0SL2921             |
| o.Abb./no pic. | Blech z. Steuerplatine              | Plate f. circuit board            | A0SL2785             |
| o.Abb./no pic. | Knebel z. Timer                     | Knob f. timer                     | A0SL3550             |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |
|                |                                     |                                   |                      |